

## Umlenkspiegel

- Inklusive elliptischem (22.4x31.5 mm) Vorderflächen-Planspiegel (G340003000) mit 45° Schrägstellung zur Aufnahmeplatte
- UV-Variante mit elliptischem Vorderflächen-Planspiegel UV (G340094000)
- Mit hochpräziser Feinverstellung
- Höhenjustierbar durch 3 Schrauben
- Drehbar um 360°
- Abdeckkappe zum Schutz der Schrauben

- Gewindesteigung der Schrauben 0.25 mm
- Justierbar um  $\pm 4^\circ$

- Eine Anleitung zum Kleben Ihrer Optik auf den Halter finden Sie im Bereich "Docs + Drawings". Gerne übernehmen wir diese Aufgabe für Sie. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren technischen Ansprechpartner und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

## Beam Steering Mirror Assembly

- Elliptical (22.4 x 31.5 mm) front surface plane mirror (G340003000) inclined at 45° in mounting plate
- UV type with UV plane mirror (G340094000)
- High precision fine adjustment
- Three screws for adjusting alignment and setting axial position
- Rotatable through 360°
- Protective cap for preserving thumbscrew settings

- Screws with 0.25 mm screw pitch
- $\pm 4^\circ$  alignment range

- For instructions on gluing your optics onto the holder, please see section "Docs + Drawings". We are happy to take on this task for you. Please contact your local sales partner and we will provide an individual quote.

### Umlenkspiegel Beam Steering Mirror Assembly

Produktbezeichnung	Part No.
Item Title	Part No.
Beam Steering Mirror Assembly	G063713000
Beam Steering Mirror Assembly UV	G063714000

## Spiegelträger 25

Durchmesser 25 mm. Der Spiegelträger ermöglicht das Einsetzen von ungefassten Spiegeln, Teilerplatten, Filtern etc. in den Strahlengang. Die optischen Bauelemente werden dabei gegen die Stufe geklebt, somit befindet sich eine Oberfläche der Optik immer in der Drehachse.

- Zum Einsetzen ungefasster Spiegel, Strahlteilerplatten, Filter etc. in einen Strahlengang
- Fixierung der Komponenten durch Kleben


- Eine Anleitung zum Kleben Ihrer Optik auf den Halter finden Sie im Bereich "Docs + Drawings". Gerne übernehmen wir diese Aufgabe für Sie. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren technischen Ansprechpartner und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

## Optic Support 25

Diameter 25 mm. The optic support 25 allows to use unmounted mirrors, beamsplitter plates, filters etc. into the beam path. The elements will be glued against the grade, that the surface will be in the center of rotation.

- For inserting unmounted mirrors, beamsplitter plates, filters, etc. into beam path
- Optical components cement into place

- For instructions on gluing your optics onto the holder, please see section "Docs + Drawings". We are happy to take on this task for you. Please contact your local sales partner and we will provide an individual quote.



### Spiegelträger 25 Optic Support 25

Produktbezeichnung	Part No.
Item Title	Part No.
Optic Support 25	G065002000